




Basic features

Базовый стандарт	Размерные допуски: DIN ISO 2768 m
Комплект поставки	Крепежный винт Крепежный уголок Угловая отвертка
Область применения	Пневмоцилиндр со встроенным пазом
Применение	для магнитных датчиков BMF 305
Принцип действия	Датчик магнитного поля
Форма	Крепежный уголок

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Material

Материал	Алюминий
Материал корпуса	Алюминий

Mechanical data

Крепление датчика	Винт с цилинд. головкой DIN 7984 M3x10-A2 угловая отвертка ISO 2936 2.0
Момент затяжки	1,5 Нм
Размеры	4,95 x 4,5 x 13,8 мм
Типоразмер	Dovetail slot 14.0