




Basic features

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Компонент        | Линейные кулачки       |
| По DIN 69639     | да                     |
| Принцип действия | Кулачок (механический) |

Material

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Активная поверхность, материал | Сталь           |
| Закаленные поверхности         | HRC 63±2        |
| Поверхность                    | вороненая сталь |

Mechanical data

|                                                                 |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Высота над планкой с упором                                     | 12.60 mm                                                                     |
| Зажимная система                                                | Крепление с прижимным элементом                                              |
| Использование при наличии планки с упором                       | BNL 5307-160-...<br>BNL 5307-120-...<br>BNL 5304-160-...<br>BNL 5304-120-... |
| Использование при наличии расстояния между точками переключения | 16 mm<br>12 mm                                                               |
| Принцип действия                                                | механический                                                                 |
| Рабочая поверхность контактов, длина (L)                        | 25 mm                                                                        |
| Рабочая поверхность контактов, ширина                           | 11.00 mm                                                                     |
| Расстояние между ножками                                        | 5.90 mm                                                                      |
| С точной регулировкой                                           | нет                                                                          |
| Форма ножки для                                                 | U-образный паз                                                               |