




Basic features

Компонент	Линейные кулачки
По DIN 69639	да
Принцип действия	Кулачок (механический)

Material

Активная поверхность, материал	Сталь
Закаленные поверхности	HRC 63±2
Поверхность	вороненая сталь

Mechanical data

Высота над планкой с упором	12.60 mm
Зажимная система	Крепление с прижимным элементом
Использование при наличии планки с упором	BNL 5307-160-... BNL 5307-120-... BNL 5304-160-... BNL 5304-120-...
Использование при наличии расстояния между точками переключения	16 mm 12 mm
Принцип действия	механический
Рабочая поверхность контактов, длина (L)	900 mm
Рабочая поверхность контактов, ширина	11.00 mm
Расстояние между ножками	5.90 mm
С точной регулировкой	нет
Форма ножки для	U-образный паз