




1) Опорная точка

Basic features

Исполнение	Взрывооп.
Комплект поставки	Шплинт
Принцип действия	Датчик положения BTL, поплавок

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-20...120 °C
Температура хранения	-20...120 °C

Material

Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4541)
------------------	--------------------------------------

Mechanical data

Внутренний диаметр	16.0 mm
Глубина погружения при $\rho = 0,7 \text{ г/см}^3$	около 57 мм
Глубина погружения при $\rho = 1 \text{ г/см}^3$	41 mm
Прочность на сжатие, макс.	15 bar
Размеры	Ø 62 x 80 mm
Снаряженная масса	69 g