



Basic features

Fourniture	Vis de fixation Bride de fixation Clé mâle coudée
Norme de base	Tolérances des cotes : DIN ISO 2768 m
Principe de fonctionnement	Bride de fixation BMF
Utilisation	Vérin pneumatique avec rail support intégré
Utilisation	pour capteurs magnétiques BMF 303

Environmental conditions

Température ambiante	-40...85 °C
-----------------------------	-------------

Material

Matériau	Aluminium
Protection de surface	anodisé

Mechanical data

Couple de serrage	0,2 Nm
Couple de serrage vis de blocage	1.5 Nm
Fixation capteur	Tige filetée ISO 4029 M2x4-A2 Clé mâle coudée ISO 2936 0,9
Fixation support	Vis cylindrique DIN 7984 M3x6-A2 Clé mâle coudée ISO 2936 2.0
Format	Queue d'aronde (Bosch)

Help Views

