

4MT5
(CYJV CABLE ASSEMBLY)



Basic features

Goedkeuring / conformiteit	CE cULus EAC WEEE
----------------------------	----------------------------

Electrical connection

Aansluiting 1	M12x1-Bus, Gebogen, 5-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2	M8x1-Stekkers, Rech, 4-polig, A-Gecodeerd
Aantal leidingen	4
Draaddoorsnede	0.34 mm ²
Kabel	PUR zwart, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen
Kabel, buigcycli min.	5 mio.
Kabel, buigradius, min., flexibele installatie	10 x D
Kabel, buigradius, min., vaste installatie	5 x D
Kabel, torsiebelasting	±180°/m
Kabeldiameter D	4.70 mm ±0.20 mm
Systeem	omspotten/omspotten

Electrical data

Bedrijfsspanning UB	60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K
Kabeltemperatuur UL, max., flexibele installatie	80 °C
Kabeltemperatuur UL, max., vaste installatie	80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing	-25...90 °C
Kabeltemperatuur, sleepketting	-25...60 °C
Kabeltemperatuur, vaste installatie	-50...90 °C

Material

Contactmateriaal	Brons/Messing
Kabelmantelmateriaal	PUR
Materiaal contactdrager	PUR/PUR
Materiaal greeplichaam	PUR/PUR
Materiaal wartelmoer	Zink-spuitsgietwerk/Zink-spuitsgietwerk of messing vernikkeld

Mechanical data

Aanhaalkoppel kabelstekker	0.6 Nm/0.4 Nm
Kabeleigenschappen	Geschikt voor sleepkettingen
Kabellengte L	0.60 m
Kabelmantel, kleur	zwart
Verplaatsingsweg horizontaal max., sleepketting	5 m
Verplaatsingsweg verticaal max., sleepketting	5 m
Verplaatssnelheid max., sleepketting	200 m/min
Versnelling max., (sleepketting)	5 m/s ²

Output/Interface


Schakeluitgang

antivalent


Remarks

Kabelopbouw volgens UL-AWM Style 20549
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
Siliconenvrij
Onontvlambaarheid volgens IEC 60332-2
Beschermingstype conform IEC 60529 of ISO 20653, alleen in vastgeschroefde toestand met het bijbehorende tegenstuk.

Connector Drawings



I
PIN 1: bruin
PIN 2: wit
PIN 3: blauw
PIN 4: zwart
PIN 5: niet bezet



II
PIN 1: bruin
PIN 2: wit
PIN 3: blauw
PIN 4: zwart

Wiring Diagrams

