

Commutateurs à cames

BNS 813-D02-L12-100-22-02-FC

Symbolisation commerciale: BNS00RN

BALLUFF

Mechanical data

Bride, passage	2 sorties filetées M25
Direction d'approche	dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
Distance came - bord de référence	1-2. Élément de sortie: 4.50...5.00 mm
Durée de vie mécanique	1-2. Élément de sortie: 1 MM cycles de commutation
Élément de contact	1-2. Élément de sortie: BSE 85
Entraxe des poussoirs 1er élément de sortie	30 mm

Force opératoire

1-2. Élément de sortie: 30 N

Forme de poussoir

1-2. Élément de sortie : roulement vertical

Montage

2x roulement

Nombre d'éléments de sortie

1-2. Élément de sortie: 80 m/min

Vitesse d'approche

Range/Distance

Entraxe entre contacts

12 mm

Reproductibilité

1-2. Élément de sortie: ± 0.02 mm

Wiring Diagrams

BSE 85

