

1) de bobina de cable

### Electrical connection

<b>Cable</b>	PUR Negro, 100.00 m, Apto para cadenas de arrastre
<b>Cable, ciclo de doblado mín.</b>	2 Millones
<b>Cable, radio de flexión mín., posicionamiento fijo</b>	5 x D
<b>Cable, radio de flexión mín., posicionamiento flexible</b>	10 x D
<b>Diámetro de cable D</b>	5.00 mm ±0.20 mm
<b>Número de conductores</b>	5
<b>sección de conductor</b>	0.34 mm <sup>2</sup>

### Environmental conditions

<b>Temperatura del cable UL máx., posicionamiento fijo</b>	80 °C
<b>Temperatura del cable UL máx., posicionamiento flexible</b>	80 °C
<b>Temperatura del cable, cadena de arrastre</b>	-25...60 °C
<b>Temperatura del cable, posicionamiento fijo</b>	-50...90 °C
<b>Temperatura del cable, posicionamiento flexible</b>	-25...90 °C

### Remarks

Estructura de cable según UL-AWM estilo 21198  
 Sin halógenos según DIN VDE 0472 parte 815  
 Resistencia a la inflamación según IEC 332-2

### Material

<b>Material de revestimiento de cable</b>	PUR
---	-----

### Mechanical data

<b>Aceleración máx., cadena de arrastre</b>	5 m/s <sup>2</sup>
<b>Características de cables</b>	Apto para cadenas de arrastre
<b>Cubierta de cable, color</b>	Negro
<b>Longitud de cable L</b>	100.00 m
<b>Recorrido horizontal máx., cadena de arrastre</b>	5 m a 5 m/s <sup>2</sup>
<b>Recorrido vertical máx., cadena de arrastre</b>	2 m a 5 m/s <sup>2</sup>
<b>Velocidad de desplazamiento máx., cadena de arrastre</b>	200 m/min


Cables a granel

BCC 0000-0000-00-000-PX0534-10X

Código de pedido: BCC0AC9

**BALLUFF**

## Connector Drawings



Esquema de conductores

Conductor 1: marrón

Conductor 2: blanco

Conductor 3: azul

Conductor 4: negro

Conductor 5: gris