

1) 止动螺母, 2) 平垫圈, 3) 密封件



LISTED 5CM1  
(CYJV CABLE ASSEMBLY)



### 显示 / 运行

工作电压显示 否

### 机械参数

固定 7/8"-16UN2A  
电缆插头拧紧力矩 1.5 Nm/1.5 Nm

### 材质

抓握部分材料 铝, 阳极化/铝, 阳极化  
触点座材料 PVC  
触点材料 铜合金, 镀金/铜合金, 镀金  
锁紧螺母材料 铝, 阳极化

### 环境条件

环境温度 -40...105 °C  
防护等级 IP67

### 电气参数

工作电压 $U_b$  600 VDC / 600 VAC  
额定电流 (40 °C) 13.0 A


### 电气连接

接口01, 规格 直头  
接口02, 规格 直头  
接口1 7/8"-插口, 直头, 3-针  
接口2 7/8"-16 UN-2A-公头, 直头, 3-针  
针脚数 3/3


### 通用性参数

应用 内置式插头  
许可/一致性 cULus  
EAC  
WEEE

## Connector Drawings



I



II

Wiring Diagrams

