

## Basic features

Goedkeuring / conformiteit	CE
	EAC
	WEEE

## Electrical connection

Aansluiting 1	B, Ind.-0°-Bus, Gebogen, 3-polig
Aansluiting 2	M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
Aantal leidingen	3
Draaddoorsnede	0.50 mm <sup>2</sup>
Kabel	PVC grijs, 0.30 m
Kabel, buigradius, min., flexibele installatie	10 x D
Kabel, buigradius, min., vaste installatie	5 x D
Kabeldiameter D	5.00 mm ±0.20 mm
Systeem	omspotten/omspotten

## Electrical data

Bedrijfsspanning UB	24 VDC / 24 VAC
Beveiligingscircuit	Suppressordiode
Nominale stroom (40°C)	4.0 A

## Environmental conditions

Beschermingsklasse	IP67/IP67,
	IP69K
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing	5...105 °C
Kabeltemperatuur, vaste installatie	-40...105 °C

## Material

Contactmateriaal	Messing/Bronz
Kabelmantelmateriaal	PVC
Materiaal contactdrager	PBT/TPU
Materiaal greeplichaam	PUR/PUR
Materiaal vastzetschroeven	Staal
Materiaal wartelmoer	Messing vernikkeld

## Mechanical data

Aanhaalkoppel kabelstekker	0.5 Nm/0.6 Nm
Kabellengte L	0.30 m
Kabelmantel, kleur	grijs

## Remarks


Oliebestendig volgens DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)

Onontvlambaarheid volgens IEC 60332-1-2

\* Bouwvorm B industriernorm

Beschermingstype conform IEC 60529 of ISO 20653, alleen in vastgeschroefde toestand met het bijbehorende tegenstuk.

## Connector Drawings




I

PIN 1: bruin

PIN 2: blauw

PIN PE: groen/geel



II

PIN 3: blauw

PIN 4: bruin

PIN 5: groen/geel

## Wiring Diagrams

