




Basic features

Комплект поставки	Нажимной элемент M4x9 (4 шт.) Пружинное кольцо Верхний шарнирный элемент Нижний шарнирный элемент Шпилька ISO 4027-M5x10 Монтажная пластина Кольцо круглого сечения Ø17.17x1,78 Кольцо круглого сечения Ø31x2,0 Винт ISO 4762-M5x30 Винт ISO 4762 M5x18 Гайка
-------------------	---

Применение	для промышленных видеокамер BVS CA для монтажных систем BMS
Принцип действия	Система крепления

Material

Защита поверхности	анодирован., естеств.
Материал	Алюминий

Mechanical data

Зажимная система	Винты
Крепление	Винты
Момент затяжки зажимного винта	5.9 Nm
Размеры	60 x 84 x 60 мм