

Кулачковые выключатели
BNS 813-B03-D10-46-60-01
Код заказа: BNS0576

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 86 2-3. Точка переключения: BSE 69.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 2.50...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 20 m/ min
Срок службы, механич.	1-3. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 8 N
вертикально
1 Резьбовой выход M16
1-3-я точка переключения:
крыша
1-3-я точка переключения:
крыша



Range/Distance

Воспроизводимость

1-3. Точка переключения: ± 0.02
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 69.1



BSE 86

