



1) Skálagyűrű, 2) burkolat, 3) Vonatkoztatási él, 4) csuklópánt, 5) retesz



Basic features

| | |
|-----------------------------|--|
| Engedély / megfelelés | CE WEEE |
| alapszabvány | IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-2 |
| hatásmechanizmus kivitel | 1. Kapcsolási pont: mechanikus gyorsérintkező |

Electrical connection

| | |
|-------------------|--|
| Csatlakozás módja | 1. Kapcsolási pont: Kábelbevezetés tömszelencén keresztül |
|-------------------|--|

Electrical data

| | |
|--|--------------------------------|
| Kábelátvezetések, szám | 5 menetes kimenet M25 |
| Méretezési üzemi feszültség U _e | 1-9. Kapcsolási pont: 250 VAC |
| fordulatszám-ellenőrzés | kapcsolási pont vesztes nélkül |
| jel fordulatonként | 30 |
| maximális fordulatszám | 200 r/min |
| tartós áram | 1-9. Kapcsolási pont: 6 A |

Environmental conditions

| | |
|------------------------|------------|
| Környezeti hőmérséklet | -5...80 °C |
| Védettség | IP65 |

Functional safety

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| B10d (EN ISO 13849-1) | BSE 44.0: 30 millió kapcsolási ciklus |
| BG-tanúsított | nem |
| MTTF (40 °C) | Fordulatszám-felügyelet WA: 830 a |

Material

| | |
|----------------------------|---|
| Ház anyaga | alumínium, eloxált |
| Ház anyaga, felületvédelem | eloxált |
| Érintkező anyaga | 1-9. Kapcsolási pont: színezüst, aranyozott |

Mechanical data

| | |
|-------------------------------|---|
| Csatlakozási keresztmetszet | 1.5 mm ² |
| Hajtótengely, hossz | 40.00 mm |
| Méret | 245 x 140 x 187 mm |
| bütyökgyűrűk | 1-9. Kapcsolási pont: 180° |
| bütyökgyűrűk biztosíthatók | igen |
| forgásirány-ellenőrzés | nem |
| hajtás módja | bal |
| kapcsoló elem | 1-9. Kapcsolási pont: BSE 44.0 |
| mechanikai élettartam | 1. Kapcsolási pont: 30 millió kapcsolás |
| minimális forgatónyomaték | 1.5 Nm |
| rögzítési furatok B távolsága | 225.0 mm |

Range/Distance

| | |
|-----------------|-----|
| Nyílásszög min. | 15° |
|-----------------|-----|

Wiring Diagrams

BSE 44.0

