

Basic features

供貨範圍	機台照明燈 Ø45 mm
規格	機台照明燈
許可 / 合格	CE EAC cULus WEEE

Electrical connection

反極性保護	是
接口	M12x1-插頭, 4-針, A-編碼

Electrical data

測量工作電壓 Ue DC	24 V
耗電, 最大	750 mA
防護等級	III

Remarks

更多資訊：參見操作手冊。
附件單獨訂購。
設備安裝時，應保證運行過程中無法直視光源。

Environmental conditions

環境溫度	-20...40 °C
防護等級	IP67


Mechanical data

尺寸	Ø 45 x 600 mm
----	---------------

Optical features


LED 組件符合 IEC 62471	風險組別 1
亮度	2700 lm
光線類型	LED 白光, 散光
反射角	120 °
發光面	560 x 42 mm
色溫	5000 K

Connector Drawings



PIN 1 : +24V
針腳 2 : 未佔用
PIN 3 : 0 V, DC
針腳 4 : 未佔用

Warning Symbols



LED 光 - 不得直視光束 !

風險組別 1, 符合 IEC 62471:2006-07