



Basic features

Dağıtım kapsamı	Dişli pin ISO 4026-M6x10 (2x) Montaj braketleri (2x) Yalıtım burcu (4x) Yalıtım plakası (2x) Vida ISO 4762-M6x20 (4x)
Kullanım	BTL Manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörü için (kontrol kolu)
Çalışma prensibi	Kelepçe tutucu

Environmental conditions

Ortam sıcaklığı	0...100 °C
------------------------	------------

Material

Malzeme	Alüminyum
Yalıtım panel malzemesi	EP GC 202
Yatak malzemesi	PA
Yüzey koruması	Anodize

Mechanical data

Boyut	46.6 x 33.8 x 30 mm
Montaj	Vidalar