




1) Головка 1, 2) Головка 2



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс A
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
	cULus
	E~
	WEEE

Display/Operation

Готовность системы или ВА	СД зеленый
Деактивировать удаленную шину КР	СД красный
Имеется кодовый тэг или КР	СД желтый
Кодовый тэг работает или СС	СД желтый
Контроль рабочего напряжения UL	СД зеленый
Проверка кабелей СС	СД зеленый
Шина работает ВА	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Штекер, 4-конт. Головка 2: Штекер, 4-конт.
Разъем (COM 1)	X3 (Interbus IN): Штекер, 9-конт.
Разъем (COM 2)	X2 (Interbus OUT/подача питания): Гнездо, 9-конт.
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5-конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех C-3... с гнездом, 4-конт.

Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-621-023-050-03-ST3
Код заказа: BIS00C1

BALLUFF

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Interface

Данные интерфейса	8 байт OUT/8 байт IN Идент. №: 03
Интерфейс 01	INTERBUS

Material

Материал	не определен
Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением


Mechanical data

Размеры	100 x 60 x 160 mm
Снаряженная масса	820.00 g

Remarks


Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Рекомендуемый тип кабеля: LiYCY 3x2x,25 мм², максимальная емкость кабеля: 120 пФ/м.
Жилы дифференциальных сигналов DO и /DO, а также DI и /DI должны быть свиты попарно.

Connector Drawings



- 1) Вид в направлении вставки
- 2) Штекер 5-конт./ функция
- 3) Выход INTERBUS
- 4) Гнездо 9-конт./ функция
- 5) Вход INTERBUS
- 6) Штекер 9-конт./ функция
- 7) опционально для монтажной шины

Help Views



3)			
4)	UL	LED	8)
5)	CC	LED	8)
6)	BA	LED	8)
7)	RD	LED	9)

- 1) Вид внутри
- 2) Модуль конфигурации
- 3) Внутренняя диагн. индикация
- 4) Контроль напряжения питания
- 5) Проверка кабеля
- 6) Шина активна
- 7) Удал. шина деакт.
- 8) зеленый
- 9) желтый