

Interface

Аналоговый выход	Аналог., напряжение 0...10 В
Выходная характеристика	падает при приближении
Выходное напряжение при SI, макс.	10 V
Выходное напряжение при SI, мин.	0 V
Выходное напряжение при Se	5 V

Material

Активная поверхность, материал	PBT
Материал корпуса	PBT

Mechanical data

Размеры	80 x 80 x 40 мм
Установка	незаподлицо

Range/Distance

Диапазон измерения	0...50 мм
Диапазон линейности SI	0...50 mm
Отклонение от линейности, макс.	±1500 µm
Повторяемость по BWN	±12 µm
Расчетное расстояние Se	25.00 mm
Температурный дрейф от конечного значения, макс.	±7.0 %

Remarks

Со штекерным разъемом, напр. BKS-S 20-... общая длина = длина выключателя +18 мм.

Значения в пересчете на осевое приближение St 37. Для других материалов применяются поправочные коэффициенты.


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)



Technical Drawings

