




Basic features

Базовый стандарт	Размерные допуски: DIN ISO 2768 m
Комплект поставки	Крепежный элемент Крепежный уголок
Область применения	Канавка типа «ласточкин хвост» 60° (напр. Festo, Bosch, Numatics и Hoerbiger- Origa) или 90° (напр. Martonair) Пневмоцилиндр со встроенным пазом
Применение	для магнитных датчиков BMF 305
Принцип действия	Крепежный уголок BMF

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал	Алюминий

Mechanical data

Крепление датчика	Винт с цилинд. головкой DIN 7984 M3x6-A2 угловая отвертка ISO 2936 2.0
Крепление держателя	Шпилька ISO 4029 M3x4-A2 Угловая отвертка ISO 2936 1,5
Момент затяжки	1,5 Нм
Момент затяжки зажимного винта	1.5 Nm
Типоразмер	Паз «ласточкин хвост» 9,0...10,5

Help Views

