





1)



2)

Basic features

|                    |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовый стандарт   | Размерные допуски: DIN ISO 2768 m                                                                                                                                                       |
| Комплект поставки  | Крепежный элемент<br>Крепежный уголок                                                                                                                                                   |
| Область применения | Пневмоцилиндр со встроенным пазом<br>В сочетании с BMF 303-HW-51<br>Держатель с возможностью использования для Т-образных канавок размера 2.<br>Размеры Т-образных пазов см. на рисунке |
| Применение         | для магнитных датчиков BMF 305                                                                                                                                                          |
| Принцип действия   | Крепежный уголок BMF                                                                                                                                                                    |

Environmental conditions

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Температура окружающей среды | -40...85 °C |
|------------------------------|-------------|

Material

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Защита поверхности | анодирован. |
| Материал           | Алюминий    |

Mechanical data

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Крепление датчика              | Винт с цилиндр. головкой ISO 1207 M3x5-A2  |
| Крепление держателя            | Винт с цилиндр. головкой ISO 1207 M3x14-A2 |
| Момент затяжки                 | 1,5 Нм                                     |
| Момент затяжки зажимного винта | 0,5 Nm                                     |
| Типоразмер                     | Т-образный паз (SMC)                       |

## Help Views

