




Basic features

Базовый стандарт	Размерные допуски: DIN ISO 2768 m
Комплект поставки	Крепежный элемент Крепежный уголок
Область применения	Пневмоцилиндр со встроенной несущей шиной
Применение	для магнитных датчиков BMF 305
Принцип действия	Крепежный уголок BMF

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал	Алюминий

Mechanical data

Крепление датчика	Винт с цилинд. головкой DIN 7984 M3x6-A2 угловая отвертка ISO 2936 2,0
Крепление держателя	Винт с цилинд. головкой DIN 7984 M3x6-A2 Угловая отвертка ISO 2936 2,0
Момент затяжки	1,5 Нм
Момент затяжки зажимного винта	1 Нм
Типоразмер	Ласточкин хвост (Bosch)

Help Views

