



1) Длину кабеля см. в тексте



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	E~ WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.70 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель	PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	7
Разъем 1	Female, straight
Разъем 2	Male, straight
Сечение проводника	0.25 mm ²

Environmental conditions

Степень защиты	IP65, смонтир.
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	20.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 m
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 m

Соединительные провода
BIS C-516-PU-20
Код заказа: BCC00P6

BALLUFF

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549

Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815

без содержания силикона

Невоспламеняемость по UL FT2

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.

Исполнение/материал: BKS-S 45-00 8-контактная муфта AlMgSiPb и BKS-S 46-00 8-контактный штекер AlMgSiPb

Соединительный кабель: для головки записи/считывания BIS C-350 или 352 к адаптеру BIS C-670.