




Basic features

Базовый стандарт	Размерные допуски: DIN ISO 2768 m
Комплект поставки	Крепежный винт Крепежный уголок Угловая отвертка
Область применения	Пневмоцилиндр со встроенным пазом
Применение	для магнитных датчиков BMF 305
Принцип действия	Крепежный уголок BMF

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал	Алюминий

Mechanical data

Крепление датчика	Гайка с накаткой шлицевая отвертка
Крепление держателя	Шпилька ISO 4027 M2x6-A2 Угловая отвертка ISO 2936 0,9
Момент затяжки	0,5 Нм
Момент затяжки зажимного винта	0.2 Nm
Типоразмер	Т-образный паз

Help Views

