




Basic features

Базовый стандарт	Размерные допуски: DIN ISO 2768 m
Комплект поставки	Крепежный элемент Крепежный уголок
Область применения	Пневмоцилиндр со встроенным пазом
Применение	для магнитных датчиков BMF 305
Принцип действия	Крепежный уголок BMF

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал	Алюминий

Mechanical data

Крепление датчика	Винт с цилинд. головкой DIN 7984 M3x10-A2 винт с цилинд. головкой ISO 1207 M3x10-A2
Момент затяжки	1,5 Нм
Типоразмер	T-образный паз

Help Views

