




1) Ось записи / считывания, 2) Свободная зона, 3) 4x винта M4 DIN 912



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
EN 55022	Gr.1,KI.B
Принцип действия	Головка записи-считывания
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE E~
Форма антенны	Стержень

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm
Длина кабеля L	1.5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	3 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	3 x D
Тип разъема	1.50 m, PU

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Material

Материал корпуса	PC
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	120 x 60 x 240 mm
Снаряженная масса	710.00 g
Установка	без металла (свободная зона)

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-355-SA1-01,5
Код заказа: BIS008C

BALLUFF

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

Относительная скорость указана в пересчете на считывание/запись первых 4 байт с первой страницы.

Только в сочетании с BIS C-654 и функцией HTWIN.

Help Views

