




1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) см. соответственно головку записи/считывания



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс A
EN 55022	Gr.1,KI.B
Принцип действия	Носитель данных
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical data

Время считывания	для 40 бит: 0,235 с
Длительность хранения данных/лет	неограниченно
Циклы считывания	неограниченно

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP68, 1 м, 24 ч, 20 °C
Температура временного хранения	-40...130 °C 1x1000 h
Температура окружающей среды	-25...85 °C

Functional Characteristics

Серийный номер UID, только для считывания	5 Byte
Тип памяти	PROM

Material

Материал корпуса	PA 6
------------------	------

Mechanical data

Размеры	Ø 12.4 x 2 mm
Снаряженная масса	0.80 g
Установка	без металла (свободная зона) на металл заподлицо в металл

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-203-03/L
Код заказа: BIS003W

BALLUFF

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
Не допускается кручение, изгиб и ударная нагрузка.
Указание времени, включая контроль данных.
Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.
Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.