




1) Активная поверхность, 2) Контактная поверхность, 3) Носитель данных, 4) Диапазон считывания



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Головка записи-считывания
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm
Длина кабеля L	5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	3 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	3 x D
Тип разъема	5.00 m, PU

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Material

Материал корпуса	Алюминий, PA 6.6
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	40 x 33 x 61.5 mm
Снаряженная масса	270.00 g
Установка	заподлицо (в стали)

Низкие частоты (70/455 кГц)

BIS C-302-05

Код заказа: BIS0061

BALLUFF

Remarks

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 или BIS C-6xx

Относительная скорость указана в пересчете на считывание/запись первых 4 байт с первой страницы.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Указание времени, включая контроль данных.

Help Views

[illegible]