


Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-315/10-S4
Код заказа: BIS006Z

BALLUFF



1) Активная поверхность



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Головка записи-считывания
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Разъем	M12x1-Штекер
--------	--------------

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	15080 a
-------------	---------

Material

Материал корпуса	PBT
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	80 x 40 x 80 mm
Снаряженная масса	410.00 g
Установка	без металла (свободная зона) на металл заподлицо в металл

Низкие частоты (70/455 кГц)

BIS C-315/10-S4

Код заказа: BIS006Z

BALLUFF

Remarks

ВНИМАНИЕ: При длине кабеля 10 м расстояние записи/считывания уменьшается на 10 %

Относительная скорость указана в пересчете на считывание/запись первых 4 байт с первой страницы.

При первичном оснащении нужно также заказать кабель, напр.: BIS C-505-PU1-10 BIS C-505-PU-10 BIS C-506-PU1-10 BIS C-506-PU-10 BIS C-517-
ПВХ-10 BIS C-518-ПВХ-10

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 или BIS C-6xx

Указание времени, включая контроль данных.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Help Views

BIS C-315-__

	BIS C-104-_/A bündig / flush	BIS C-108-_/L nicht bündig / non-flush	BIS C-108-_/L-SA2 nicht bündig / non-flush	BIS C-117-05/A bündig / flush	BIS C-117-05/L nicht bündig / non-flush	BIS C-127-05/L nicht bündig / non-flush	BIS C-128-_/L nicht bündig / non-flush	BIS C-130-05/L nicht bündig /non-flush	BIS C-133-_/L nicht bündig / non-flush	BIS C-134-11/L nicht bündig / non-flush	BIS C-190-_/L nicht bündig / non-flush		
passende Datenträger Appropriate data carriers													
statistischer Betrieb													
Static mode													
Schreibabstand in mm Write distance in mm	1-13	2-16	2-16	0-15	0-18	10-30	0-18	0-18	0-15	0-16	0-20		
Leseabstand in mm Read distance in mm	1-13	2-16	2-16	0-15	0-18	10-30	0-18	0-18	0-15	0-16	0-20		
Versatz in mm bei Abstand von	0,7												
	1	±15	±15	±15	±17	±30	±17	±16	±17	±16	±18		
	2												
	3	±14	±14	±15	±17	±30	±17	±16	±15	±16	±18		
	4												
	5	±11	±12	±14	±17	±30	±17	±16	±15	±16	±18		
	6												
	7	±10	±11	±12	±15	±30	±15	±14	±14	±14	±18		
	10	±8	±8	±12	±15	±30	±15	±14	±14	±12	±18		
	15				±14	±27	±14	±11			±16		
	20					±20							
	35												
	42												
	60												