




1) Не входит в комплект поставки, 2) неиспользуемая область, 3) Номинальная длина = измеряемая длина, 4) Контактная поверхность, 5) Внутренняя резьба M4x4/6 глубокая, 6) Нулевая точка, 7) Монтажная длина, 8) 1/2" – 14 NPT (вход кабеля), 9) Ключ 15/16" или 24 мм, 10) Внешний корпус GND, 11) Винт крепления крышки, 12) Упл. кольцо, 13) Заводская табличка, металл



Basic features

Взрывозащита: маркировка

ATEX: II 1/2GD
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T85°C Da IP68
Tamb -50°C to +65°C

II 1/2GD
Ex db IIC T5 Ga/Gb
Ex ta IIIC T100°C Da IP68
Tamb -50°C to +80°C
IECEX: Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T85°C Da IP68
Tamb -50°C to +65°C

Ex db IIC T5 Ga/Gb
Ex ta IIIC T100°C Da IP68
Tamb -50°C to +80°C
NEC: Class I, Division 1, Groups
ABCD
Class II, Division 1, Groups EFG

Class III
Enclosure Type 4X/6P
Class I, Zone 1, AEx d IIC T* Ga/Gb
Ex d IIC T* Gb
IP68-50°C to +65°C (T6) or -50°C
to +80°C (T5)
ATEX: II 1/2GD
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T85°C Da IP68
Tamb -50°C to +65°C

II 1/2GD
Ex db IIC T5 Ga/Gb
Ex ta IIIC T100°C Da IP68
Tamb -50°C to +80°C
IECEX: Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T85°C Da IP68
Tamb -50°C to +65°C

Ex db IIC T5 Ga/Gb
Ex ta IIIC T100°C Da IP68

Магнитострикционные датчики
BTL5-E50-M0203-J-DEXC-TA12
Код заказа: BTL08U9

BALLUFF

	Tamb -50°C to +80°C
	NEC: Class I, Division 1, Groups ABCD
	Class II, Division 1, Groups EFG
	Class III
	Enclosure Type 4X/6P
	Class I, Zone 1, AEx d IIC T* Ga/Gb
	Ex d IIC T* Gb
	IP68-50°C to +65°C (T6) or -50°C to +80°C (T5)
Датчик положения, количество, макс.	1
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE CSA IECEX WEEE UKCA CCC Ex

Electrical connection

Защита от переплюсовки	Ub до 28 В
Разъем	Клеммник, 7-конт.
Разъем, исполнение	радиальный

Electrical data

Защита от сверхвысокого напряжения	Ub до 28 В
Пиковый ток включения	≤ 3 А / 0.5 ms
Потребление тока, макс., при 24 В=	150 mA
Прочность на пробой до (GND – корпус)	500 V DC
Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
Разделение потенциалов	нет
Сигнал сбоя Ia нарастающий	3,6 mA

Environmental conditions

EN 55016-2-3, излучение	Промышленная и жилая сфера
EN 60068-2-27, длительная ударная нагрузка	100 g, 2 ms
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	100 g, 6 ms
EN 60068-2-6, вибрация	12 г, 10...2000 Гц
EN 61000-4-2, ESD	Четкость 3
EN 61000-4-3, радиопомехи	Четкость 3
EN 61000-4-4, вспышка	Четкость 3
EN 61000-4-5, броски напряжения	Четкость 2
EN 61000-4-6, высокочастотные поля	Четкость 3
EN 61000-4-8, магнитные поля	Четкость 4
Относительная влажность воздуха	≤ 90 %, без конденсации
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-40...80 °C
Температура хранения	-50...100 °C
Температурный коэффициент, типов.	≤ 35 промилле/К при 50 % от номинальной длины 500 мм

Interface

Аналоговый выход	Аналог., ток 4...20 mA
------------------	------------------------

Material

Материал защитной трубы	Высококачественная сталь (1.4571)
Материал кольца круглого сечения	FKM
Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4404)
Материал фланца	Высококачественная сталь (1.4404)


Mechanical data

Диаметр корпуса	88.00 mm
Защитная труба, диаметр	10.2 mm
Крепление	Фланец Ø18h6 плюс отверстия
Момент затяжки	3,5 Нм
Монтажная длина от контактной поверхности	331 mm
Нулевая точка	50.8 mm
Прочность на сжатие, макс.	600 bar

Range/Distance

Воспроизводимость	≤5 µm
Отклонение от линейности, макс.	±100 µm
Разрешение	≤ 0,66 мкА
Скорость измерения в зависимости от длины	1 кГц, стандарт
Точность воспроизведения	≤ ± 0,66 мкА

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

PIN	
1	4...20mA
2	GND Output
3	NC
4	GND
5	10...30 V DC
6	NC
7	NC