



1) Длину кабеля см. в тексте



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	E~ WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm
Кабель	PUR Shielded black, 10.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	2
Разъем 1	M12x1-Female, straight, 5-pin, A- coded
Разъем 2	M12x1-Female, straight, 5-pin, A- coded
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	250 VDC / 250 VAC

Remarks

ВНИМАНИЕ: При длине кабеля 10 м расстояние записи/считывания уменьшается на 10 %
Соединительный кабель: для всех головок записи/считывания BIS C-3xx с 4-конт. штекером Пригоден для тяговых цепей
4-контактная муфта M12, навинчивающаяся, прямая (2 шт.)
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура кабеля, гибкая прокладка	5...70 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный