




1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) см. соответственно головку записи/считывания



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
EN 55022	Gr.1,KI.B
Принцип действия	Носитель данных
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical data

Время программирования	для 4 байт: 0,305 с
Время считывания	для 4 байт: 0,18 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10
Структура памяти	48 × 4 bits
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	≥ 100.000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP68, 1 м, 24 ч, 20 °C
Температура окружающей среды	-25...85 °C
Температура хранения	-25...85 °C

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	192 Byte
Серийный номер UID, только для считывания	4 Byte
Тип памяти	EEPROM

Material

Материал корпуса	РА, Обеспеч. заказчиком, РА 6.6, PPS, эпокс. клей
------------------	---

Mechanical data

Снаряженная масса	3.40 g
Установка	без металла (свободная зона)

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-103-05/L-SA1
Код заказа: BIS003H

BALLUFF

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
Расстояние записи / считывания (см. BIS L-103-05/L) уменьшено на 1,0 мм.
Указание времени, включая контроль данных.
Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.
Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.