




Basic features

Базовый стандарт	Размерные допуски: DIN ISO 2768 m
Комплект поставки	Крепежный винт Крепежный уголок Угловая отвертка
Область применения	Пневмоцилиндр со встроенным пазом
Применение	для магнитных датчиков BMF 303
Принцип действия	Крепежный уголок BMF

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Remarks

№ патента США 6, 637, 279

Material

Материал	Мельхиор
----------	----------

Mechanical data

Крепление датчика	Шпилька ISO 4029 M2x3-A2 угловая отвертка ISO 2936 0.9
Крепление держателя	Шпилька ISO 4029 M2x5-A2 Угловая отвертка ISO 2936 0,9
Момент затяжки	0,2 Нм
Момент затяжки зажимного винта	0.2 Nm
Типоразмер	Паз 10 (Festo) С-образный паз (SMC/Bimba)

Help Views

