




Basic features

Время переключения	10 ms
Использование для серии	EGT 100 EGT 99 RGT 40 RGT 46
Макс. длительность дребезга	2.0 ms
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE CSA WEEE

Electrical connection

Система контактов	одноконтактный переключатель
Тип разъема	1. Точка переключения: Паяное соединение

Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 5.0 A
Коммутационная способность при 250 В~ 40...60 Гц	2 A cos ϕ = 0,8
Макс. время переключения	10.0 ms
Мин. нагрузка при 24 В=	20.0 mA
Мин. срок службы, механич.	10 млн. циклов переключения
Номинальное напряжение	250 VAC
Переключений в минуту	200
Переходное сопротивление, макс.	240 mOhm
Переходное сопротивление, макс., указание	Новое состояние
Принцип переключения	Схема с мгновенным переключением
Расположение контактов	РАЗМ: C+РАЗМ ЗАМ: C+ЗАМ
Расчетное рабочее напряжение Ue ~	250 V
Расчетное рабочее напряжение Ue=	220 V
Расчетный длительный ток	6.0 A
Расчетный рабочий ток Ie	5 A
Расчетный рабочий ток Ie ~	5 A
Усилие переключения, макс.	1.50 N

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-5...85 °C
------------------------------	------------

Material

Материал контактов	Чистое серебро
Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Термопласт, GF
Материал крышки	Термопласт

Wiring Diagrams (Schematic)

