



Basic features

Базовый стандарт	Размерные допуски: DIN ISO 2768 m
Комплект поставки	Крепежный винт Крепежный уголок Угловая отвертка
Область применения	Пневмоцилиндр со встроенным пазом
Применение	для магнитных датчиков BMF 103
Принцип действия	Крепежный уголок BMF

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Material

Материал	Алюминий
----------	----------

Mechanical data

Крепление датчика	Винт с цилиндр. головкой ISO 4762 M2x6-A2 угловая отвертка ISO 2936 1.5
Крепление держателя	Шпилька ISO 4026 M2x6-A2 Угловая отвертка ISO 2936 0,9
Момент затяжки	0,07 Нм
Момент затяжки зажимного винта	0.2 Nm
Типоразмер	C-образный паз (SMC/Bimba)

Help Views

