



Basic features

Базовый стандарт	Размерные допуски: DIN ISO 2768 m
Комплект поставки	Крепежный винт Крепежный уголок Угловая отвертка
Область применения	Пневмоцилиндр со встроенным пазом
Применение	для магнитных датчиков BMF 103
Принцип действия	Крепежный уголок BMF
Форма	Крепежный уголок

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Material

Материал	Алюминий
Материал корпуса	Алюминий

Mechanical data

Крепление датчика	Винт с цилинд. головкой ISO 4762 M2x6-A2 угловая отвертка ISO 2936 1.5
Крепление держателя	Шпилька ISO 4026 M3x3-A2 Угловая отвертка ISO 2936 1,5
Момент затяжки	0,07 Нм
Момент затяжки зажимного винта	0.2 Nm
Размеры	8.89 x 6.35 x 11.99 mm
Типоразмер	T-slot