




1) Активная поверхность, 2) Активная поверхность носителя данных, 3) Активная поверхность головки зап./счит.,  
4) Блок обработки результатов или преобразователь, 5) см. примечания



Basic features

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| EN 55011                                | Гр. 1, класс А                    |
| Принцип действия                        | Элемент связи для передачи данных |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE<br>UKCA<br>WEEE                |
| Форма антенны                           | круглая                           |

Electrical connection

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Диаметр кабеля D                                    | 4.80 mm              |
| Длина кабеля L                                      | 0.3 m                |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка        | 3 x D                |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 3 x D                |
| Тип разъема                                         | бесшовн., 0.30 m, PU |

Environmental conditions

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| EN 60068-2-27, ударная нагрузка             | да          |
| EN 60068-2-32, свободное падение            | да          |
| EN 60068-2-6, вибрация                      | да          |
| Длительная ударная нагрузка                 | да          |
| Степень защиты                              | IP67        |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...70 °C |
| Температура окружающей среды                | 0...70 °C   |
| Температура хранения                        | -20...85 °C |

Functional safety

|             |         |
|-------------|---------|
| MTTF (40°C) | 16987 a |
|-------------|---------|

Низкие частоты (70/455 кГц)  
BIS C-380-06/06-00,3  
Код заказа: BIS00JH



| Material                             |                                           | Mechanical data   |                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса                     | Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир. | Конструкция 2     | M16x1                                                        |
| Материал корпуса, защита поверхности | никелир.                                  | Размеры           | Ø 16 x 35 mm                                                 |
| Материал оболочки                    | PU                                        | Снаряженная масса | 100.00 g                                                     |
|                                      |                                           | Типоразмер        | M16x1                                                        |
|                                      |                                           | Установка         | без металла (свободная зона)<br>на металл заподлицо в металл |

Remarks

5) Внимание: обозначение «R/W-Головка» должно быть обращено к головке зап./счит. BIS C-30х – см. надпись на кабеле. Активная поверхность без маркировки на кабеле должна быть обращена к носителю данных.  
Для монтажа используйте прилагаемые гайки.  
Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/  
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.  
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Technical Drawings

