




1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки



Basic features

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| EN 55011                                | Гр. 1, класс А            |
| Принцип действия                        | Головка записи-считывания |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE<br>UKCA<br>WEEE        |
| Форма антенны                           | круглая                   |

Electrical connection

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Разъем | Защелкивающийся штекер Ø 6,3 мм |
|--------|---------------------------------|

Environmental conditions

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| EN 60068-2-27, ударная нагрузка  | да          |
| EN 60068-2-32, свободное падение | да          |
| EN 60068-2-6, вибрация           | да          |
| Длительная ударная нагрузка      | да          |
| Степень защиты                   | IP67        |
| Температура окружающей среды     | 0...70 °C   |
| Температура хранения             | -20...85 °C |

Material

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса                     | Латунь, никелир.<br>РОМ |
| Материал корпуса, защита поверхности | никелир.                |

Mechanical data

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Размеры           | Ø 14.5 x 94 mm |
| Снаряженная масса | 36.00 g        |

Remarks

Головка записи/считывания для портативного программатора или пистолета для записи/считывания BIS C-810 BIS C-811 BIS C-820 BIS C-720  
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.