




Basic features

Время переключения	10 ms
Использование для серии	EGT 100
	EGT 99
	RGT 40
	RGT 46
Макс. длительность дребезга	2.0 ms
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
	UKCA
	WEEE

Electrical connection

Система контактов	одноконтактный переключатель Размыкатель с принудительным размыканием
Тип разъема	1. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 5.0 A
Макс. время переключения	10.0 ms
Мин. нагрузка при 24 В=	20.0 mA
Мин. срок службы, механич.	10 млн. циклов переключения
Номинальное напряжение	250 VAC
Переключений в минуту	200
Переходное сопротивление, макс.	100 mOhm
Переходное сопротивление, макс., указание	Новое состояние
Принцип переключения	Схема с мгновенным переключением
Расположение контактов	РАЗМ: C+РАЗМ ЗАМ: C+ЗАМ
Расчетное рабочее напряжение Ue ~	250 V
Расчетное рабочее напряжение Ue=	220 V
Расчетный длительный ток	6.0 A
Расчетный рабочий ток Ie	5 A
Расчетный рабочий ток Ie ~	5 A
Усилие переключения, макс.	2.20 N

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-5...85 °C
------------------------------	------------

Material

Материал контактов	Серебро
Материал контактов	1. Точка переключения: Серебро
Материал корпуса	Термопласт, GF

Mechanical data

Макс. момент затяжки

12 Ncm

Сечение в месте соединения

0.75 mm²

Wiring Diagrams (Schematic)

