




Basic features

Область применения	круговые перемещения
Применение	для магнитно-кодируемой системы измерения перемещений BML-S1F
Принцип измерения	инкрементная измерительная система
Серия	M20
Форма	Магнитное кольцо

Environmental conditions

Внешние магнитные поля, макс.	30 мТ (нет повреждений)
Внешние магнитные поля, макс., в процессе эксплуатации	1 мТ (не влияет)
Температура окружающей среды	-20...80 °C
Температура хранения	-20...80 °C

Material

Материал	Твердый феррит
----------	----------------


Mechanical data

Вес	63 g
Дорожка, количество	1
Кодирование	INC 1 mm
Полюса, количество	228
Размеры	Ø 72 mm/Ø 54 mm x 7 mm (ODxIDxW)
Ширина между полюсами	1 mm

Range/Distance

Класс точности	200"
----------------	------

Help Views



1) Pole width