




1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
Считывающая головка	UL-FILE E227256, том X1, BIS
Форма антенны	BIS C-652 ± 90°
	круглая

Display/Operation

Готовность системы	СД зеленый
Кодовый тэг в наличии	СД желтый
Кодовый тэг работает	СД желтый

Electrical connection

Разъем (COM 1)	(RS485/подача питания/вход/выход): Клеммная колодка, 19-конт., Размеры проводов: 0,14...1 мм² с наконечниками жил 0,25...0,34 мм²
----------------	---

Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Выходное сопротивление Ra	10,0 кОм на -VS
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC
Рабочее напряжение, выход Vs	19.2...28.8 V DC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...-40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)
Управляющий выход	4 (оптрон отсоединен)
	PNP

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-600-007-652-02-KL1
Код заказа: BIS0090



Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65, с головкой S/L
Температура окружающей среды	0...60 °C

Interface

Интерфейс 01	RS422/RS485
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой
Резьбовое соединение кабеля	3 x Ø 4 - 8 mm

Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	90 x 35 x 145 mm
Снаряженная масса	500.00 g

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Нагрузочный резистор X4/4 + X4/3: разомкнутый = пассивный, замкнутый = активный шунтирующий штекер X4/1 должен быть вставлен.

Help Views

