



1) Активная поверхность



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Принцип действия	Индуктивный датчик
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
Индикация функций	да

Electrical connection

Диаметр кабеля D	2.10 mm
Длина кабеля L	0.07 m
Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Количество проводников	3
С защитой от неправильного подключения	да
Сечение проводника	0.073 mm ²
Тип разъема	Кабель, 0.07 m, PUR

Electrical data

Выходное сопротивление Ra	открытый коллектор
Емкость нагрузки, макс., при Ue	0.2 µF
Задержка готовности Tv, макс.	20 ms
Категория применения	=13
Макс. ток холостого хода Io, без демпфирования	3 mA
Минимальный рабочий ток Im	1 mA
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Остаточный ток Ig, макс.	10 µA
Падение напряжения статич., макс.	2.5 V
Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	150 mA
Расчетный ток короткого замыкания	100 A
Ток холостого хода Io, макс., с затуханием	9 mA
Частота переключения	3000 Гц

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 g _n , 11 мс
EN 60068-2-6, вибрация	55 Гц, амплитуда 1 мм, 3х30 мин
Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25...70 °C

Interface		Range/Distance	
Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO)	Гистерезис H, макс. (% от Sr)	15.0 %
Material		Надежная дальность срабатывания Sa	1.2 mm
Активная поверхность, материал	PBT	Реальная дальность срабатывания Sr, ±10 % допуск	
Материал корпуса	PBT	Реальный промежуток срабатывания Sr	1.5 mm
Материал оболочки	PUR	Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	5.0 %
Mechanical data		Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %
Размеры	Ø 6.5 x 6 mm	Условное расстояние переключения sn	1.5 mm
Типоразмер	D6,5		
Установка	возможность установки заподлицо		

Remarks

ЭМС: требуется защитная схема для обеспечения электромагнитной совместимости, см. 825345. IVW: 2.2

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

макс. растягивание кабеля ограничено 10 Н.

Монтаж: отверстие 6.60 Н7, наклейка на Ergo 5634 или UHU Plus

Wiring Diagrams (Schematic)

