




1) Головка 1, 2) Головка 2



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

Display/Operation

(ВВ) Готовность к работе	СД зеленый
Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Порт 1, активность	СД желтый
Порт 1, связь	СД зеленый
Порт 2, активность	СД желтый
Порт 2, связь	СД зеленый
Сбой	СД красный
Состояние	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Штекер, 4–конт. Головка 2: Штекер, 4–конт.
Разъем (COM 1)	X2 (Profinet): RJ45-Гнездо, 8–конт.
Разъем (COM 2)	X3 (Profinet): RJ45-Гнездо, 8–конт.
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5–конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4: Штекер, 4–конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех C-3... с гнездом, 4-конт.

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-6028-048-050-06-ST22
Код заказа: BIS00K4

BALLUFF

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	49 a
-------------	------

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = гнездо 5-конт., Push-Pull, питание X2, X3 = разъем 8-конт., Push Pull, RJ45

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Interface

Интерфейс 01	Profinet
--------------	----------



Material

Материал	не определен
Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением

Mechanical data


Размеры	120 x 80 x 160 mm
Снаряженная масса	1080.00 g

Connector Drawings




- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

- 1) Вид в направлении вставки
2) Сервисный интерфейс RS232
3) Штекер 4-конт./ функция



- 1) Вид в направлении вставки
2) RJ45
3) Гнездо 8-конт./ функция

Help Views



Sicherheit / Safety

- 1) Вид внутри
2) функциональные индикаторы