




1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) желтая маркировка, 4) Блок обработки результатов или преобразователь, 5) см. примечания



Basic features

EN 55022	Gr.1,K1,B
Принцип действия	Элемент связи для передачи данных
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm
Длина кабеля L	5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	3 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	3 x D
Тип разъема	бесшовн., 5.00 m, PU

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	16987 a
-------------	---------

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-380-10/10-05
Код заказа: BIS00JR

BALLUFF

Material		Mechanical data	
Материал корпуса	Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир.	Конструкция 2	M30x1,5
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.	Размеры	Ø 30 x 70 mm
Материал оболочки	PU	Снаряженная масса	170.00 g
		Типоразмер	M30x1,5
		Установка	без металла (свободная зона)

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/
Для монтажа используйте прилагаемые гайки.
5) Внимание: сторона сопряжения с желтой маркировкой должна находиться напротив головки считывания.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Technical Drawings

