

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Элемент связи для передачи данных
Разрешение на эксплуатацию/конформность	СЕ WEEE
Форма антенны	круглая

Диаметр кабеля D	4.80 mm
Длина кабеля L	0.2 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	3 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	3 x D
Тип разъема	бесшовн., 0.20 m, PU

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

MTTF (40°C) 16987 a

Материал корпуса	Латунь, ABS-GF16, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	PU

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-380-05/06-00,2
Код заказа: BIS00JC

BALLUFF

Mechanical data

Конструкция 2 M16x1
Размеры 25 x 10 x 50 mm

Снаряженная масса

100.00 g

Установка

без металла (свободная зона)
на металл заподлицо в металл

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/


Для монтажа используйте прилагаемые гайки.

4) Внимание: обозначение «носитель данных» должно быть обращено к носителю данных, обозначение «Головка S/L» должно быть обращено к головке записи/считывания – см. надпись на кабеле.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Technical Drawings



1) Расстояние