




1) Активная поверхность, 2) Активная поверхность носителя данных, 3) Активная поверхность головки зап./счит.,
4) Блок обработки результатов или преобразователь, 5) см. примечания



Basic features		Environmental conditions	
EN 55011	Гр. 1, класс А	EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
Принцип действия	Элемент связи для передачи данных	EN 60068-2-32, свободное падение	да
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE	EN 60068-2-6, вибрация	да
Форма антенны	круглая	Степень защиты	IP67
Electrical connection		Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C
Диаметр кабеля D	4.80 mm	Температура окружающей среды	0...70 °C
Длина кабеля L	1.5 m	Температура хранения	-20...70 °C
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	3 x D	Functional safety	
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.	MTTF (40°C)	16987 a
Тип разъема	бесшовн., 1.50 m, PU	Material	
		Материал корпуса	Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир.
		Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
		Материал оболочки	PU

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-380-06/06-01,5
Код заказа: BIS00JK

BALLUFF

Mechanical data

Конструкция 2

M16x1

Размеры

Ø 16 x 35 mm

Снаряженная масса

100.00 g

Типоразмер

M16x1

Установка

без металла (свободная зона)
на металл заподлицо в металл

Remarks

5) Внимание: обозначение «R/W-Головка» должно быть обращено к головке зап./счит. BIS C-30x – см. надпись на кабеле. Активная поверхность без маркировки на кабеле должна быть обращена к носителю данных.

Для монтажа используйте прилагаемые гайки.

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Technical Drawings

1) B

mm

2

1,5

1

0,5

0,5

1

1,5

2

mm

1) A

1) Расстояние