




1) Активная поверхность



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс A
EN 55022	Gr.1,KI.B
Принцип действия	Носитель данных
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE E~
Форма антенны	круглая

Electrical data

Время считывания	для 40 бит: 0,235 с
Длительность хранения данных/лет	неограниченно
Циклы считывания	неограниченно

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-30...70 °C
Температура хранения	-30...85 °C

Material

Материал корпуса	PEEK, GF30, с EP-заливкой
------------------	---------------------------

Mechanical data

Размеры	Ø 15.3 x 4.5 mm
Снаряженная масса	1.00 g
Установка	без металла (свободная зона) на металл заподлицо в металл

Remarks

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.
Указание времени, включая контроль данных.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Ударная нагрузка недопустима.
Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.