




#### Basic features

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>WEEE |
|---------------------------------------------|------------|

#### Electrical connection

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D                  | 6...8 mm                                           |
| Количество подключаемых контактов | 4                                                  |
| Разъем                            | M12x1-Штекер, прямой, 4-конт.,<br>А-с кодированием |
| Система                           | сборный                                            |

#### Electrical data

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 4.0 A             |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 250 VDC / 250 VAC |

#### Environmental conditions

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Степень защиты               | IP67        |
| Температура окружающей среды | -40...85 °C |

#### Material

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Материал контактов      | Латунь                                |
| Материал корпуса        | РА                                    |
| Материал накидной гайки | литой под давлением цинковый<br>сплав |

#### Mechanical data

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Крепление выводов          | Пружинные клеммы           |
| Момент затяжки             | 0,6 Нм                     |
| Сечение в месте соединения | 0.14...0.5 mm <sup>2</sup> |

#### Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

#### Connector Drawings

