




Basic features

Компонент	Удаленный
Применение	для индуктивного элемента связи базового устройства BIC0049
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
Функция	Передача сигналов

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Разъем	M8x1, 3--конт.

Electrical data

Выходное напряжение	24 В=
Номинальный выходной ток	180 mA
Остаточная волнистость Ua, макс.	1.2 V
Передаваемая мощность	3.5 W
Форма сигнала	однонаправленный
Частота переключения	250 Гц

Environmental conditions

Помехоустойчивость	EN 61000-4-2/3/4/5/6
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-25...75 °C

Interface

Аналоговые входы	4 аналоговых, напряжение (0...10.65 В)
------------------	---

Material

Активная поверхность, материал	PETP
Материал корпуса	PET

Mechanical data

Вес	650 g
Смещение	±1 mm
Типоразмер	D93,0
Установка	вращающийся на валу

Индуктивные элементы связи
BIC 2I2-V1A18-R01K01-SM3A30
Код заказа: BIC004A

BALLUFF

Range/Distance

Дальность действия 1...3 мм


Рабочая зона Sa (не заподлицо) 1...3 mm

Расстояние передачи 1...3 mm

Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Комплектующие заказываются отдельно.

Connector Drawings



Конт. 1: +24 В
Конт. 3: земля
Конт. 4: вход