





1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Марк. Безопасн. точка переключения



Basic features		Electrical data	
Базовый стандарт	IEC 60947-5-1	Длительный ток	1-6. Точка переключения: 6 A
Дополнительные свойства	Особый выключатель Особое подключение	Расчетное рабочее напряжение Ue	1-6. Точка переключения: 250 В~
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1	Функция переключения, механическая	Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE Двойное прерывание Замыкающий контакт со скачкообразной функцией с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель Двухконтурный переключатель
Переключатель DIN	DIN 43697	Частота переключения	1-6. Точка переключения: 160/ мин
Принцип действия	1-6. Точка переключения: механический	Environmental conditions	
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA CCC WEEE	Степень защиты	IP67
Display/Operation		Температура окружающей среды	-5...85 °C
Индикация функций	1-6. Точка переключения: нет	Functional safety	
Electrical connection		B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 85: 1 миллион циклов переключения
Тип разъема	1-6. Точка переключения: Винтовая клемма		

Кулачковые выключатели
BNS 813-X518-D06-L12-100-22-06
Код заказа: BNS02TR

BALLUFF

Material

Материал контактов	1-6. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-6. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	6x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 85
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 80 m/ min
Срок службы, механич.	1-6. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-6. Точка переключения: 30 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-6-я точка переключения: подшипник качения

Range/Distance


Воспроизводимость	1-6. Точка переключения: ± 0.02 mm
-------------------	---

Remarks

Распределение контактов в разъеме определяется заказчиком. Оно не соответствует ни одному известному техническому стандарту.
Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

