



Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Индикация функций	1-8. Точка переключения: FD - 6...60 В
-------------------	--

Тип разъема	1-8. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Длительный ток	1-8. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-8. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	Двойное прерывание с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель Двухконтурный переключатель
Частота переключения	1-8. Точка переключения: 300/мин

Материал контактов	1-8. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-8. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 819-D08-R12-62-10-FD
Код заказа: BNS01MC

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	8x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-8. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 130 x 85.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-8. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-8. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-8. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-8. Точка переключения: 20 N
вертикально

2 Резьбовых выхода M20

1-8-я точка переключения:
ролик

1-8-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

Расстояние между точками
переключения

1-8. Точка переключения: ± 0.01
mm

12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

