





1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FC, 4) Кабельный ввод



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Щелчковый контакт
Принцип действия	1-5. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA CCC WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-5. Точка переключения: FC - 6...24 В
-------------------	---

Electrical connection

Тип разъема	1-5. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1-5. Точка переключения: 5 А
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-5. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	одноконтактный переключатель
Частота переключения	1-5. Точка переключения: 200/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 74.1: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	---

Material

Материал контактов	1-5. Точка переключения: Золото
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-5. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 819-B05-R10-46-13-FC
Код заказа: BNS01ZK

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 74.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-5. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 8 N
вертикально
1 Резьбовой выход M16
1-5-я точка переключения:
ролик
1-5-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-5. Точка переключения: ± 0.05
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

